

Garant**CCMT otočná rezná platnička, dokončovanie 30 kus, HB7010-2, Veľkosť: 09T308****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2800 09T308
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T308
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	3,25 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 500 mm/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Počet výmien/rezných hrán	2
Obsah	260060 HB7010-2
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,

Technický list

Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P
Počet kusov	30
Typ	HB7010-2
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	SS
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2800 09T308