




Plaquette CCMT pour semi-finition 50 pièces, HBT130, Taille: 120404



Données de commande

N° commande	GG2625 120404
GTIN	4067263096306
Classe d'article	GGN

Description technique

Nombre de changements/dents	2
Code ISO plaquette	CCMT 120404
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle	0,4 mm
Avance f	0,05 - 0,35 mm/tr
Revêtement	TiCN
Profondeur de coupe $a_p \text{ min}$	0,25 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 200 mm/min
Sommaire	260219 HBT130
Quantité	50

Fiche technique

Prof. coupe a_p	0,3 - 3 mm
Application principale	M
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	4,25 mm
Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2625 120404