



Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte Schruppen 30 Stück



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG2912 120408 |
| GTIN | 4067263092278 |
| Artikelklasse | GGN |

Technische Beschreibung

| | |
|---|-----------------|
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 |
| Schnitttiefe a_p max | 4.25 mm |
| Eckenradius | 0,8 mm |
| Vorschub f | 0,25 - 0,6 mm/U |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 70 - 240 mm/min |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120408 |
| Schnitttiefe a_p | 1,5 - 6 mm |
| Hauptanwendung | M |
| Inhalt | 250322 HB7120-1 |
| Schnitttiefe a_p min | 0,55 mm |
| Schneidstoff | HM |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen |
| Stückzahl | 30 |
| Sorte | HB7120-1 |

Datenblatt

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Schnittbedingung | kontinuierlich |
| Spanbrecher | VG |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2912 120408