

Garant**Voordeelverpakking VNMG wisselplaat fijne afwerking 30 stuks HB7020-2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2467 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	160 - 400 mm/min
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
ISO-code wisselplaat	VNMG 160404
Snijdiepte $a_{p \max}$	2.5 mm
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Inhoud	251732 HB7020-2
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4

Gegevensblad

Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
Aantal	30
Soort	HB7020-2
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2467 160404