

Garant

**Płytki skrawające CCMT do obróbki średnio dokładnej 30 sztuk, HB7130-2,
Rozmiar: 09T304**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG3507 09T304
GTIN	4067263096153
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,2 - 4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 240 mm/min
Zastosowanie główne	M
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Zawartość	260150 HB7130-2
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Materiał ostrza	HM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T304
liczba sztuk	30

Karta danych

Gatunek	HB7130-2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągly
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3507 09T304