



### Rivets aveugles PolyGrip® aluminium / acier, grand conditionnement, Ø rivet / longueur de corps (D / L): 4,8/15Kmm



#### Données de commande

|                  |                |
|------------------|----------------|
| N° commande      | 771010 4,8/15K |
| GTIN             | 4007081700184  |
| Classe d'article | 74D            |

#### Description

##### Exécution:

Les rivets aveugles garantissent un assemblage durable et sûr de matériaux divers et fragiles, même s'ils ne sont accessibles que d'un seul côté.

Forme de la tête: tête bombée = FK; grande tête = K.

Le rivet aveugle universel PolyGrip® est un produit polyvalent lorsqu'il s'agit de répondre à des exigences difficiles et complexes dans un environnement industriel. Que ce soit dans l'aluminium, l'acier ou l'acier inoxydable, à l'intérieur ou à l'extérieur, avec un matériau à assembler dur ou tendre, un diamètre de trou de perçage et des tolérances critiques, le rivet PolyGrip® est presque toujours la solution salvatrice.

##### Caractéristique(s):

##### Grand plage de serrage:

Une taille PolyGrip® peut remplacer jusqu'à cinq tailles différentes de rivets aveugles DIN standard.

Il en résulte les avantages suivants:

Limitation des types de rivets nécessaires.

Réduction du nombre de types de rivets nécessaires dans le stock.

Réduction du risque de confusion, donc moins d'erreurs lors de la mise en œuvre.

##### Avantage(s):

- **Economique – remplace jusqu'à 5 tailles de rivet différentes.**
- **Excellente tenue du trou – compense les imprécisions du trou de perçage.**
- **Verrouillage sûr du clou résiduel – aucun cliquetis gênant lors de l'utilisation.**
- **Étanche aux projections d'eau dans certaines conditions.**
- **Tête de fermeture large pour une grande sécurité d'assemblage.**

##### Utilisation:

Utilisation universelle.

**Matière(s):**

Rivet creux – Alliage d'aluminium; clou – Acier galvanisé.

**Recommandation(s):****Rivets aveugles GESIPA® – Règle de base:**

épaisseur du matériau + diamètre du corps de rivet = longueur du corps de rivet

**Exemple :**

Matériau: tôle 3 mm + tôle 3 mm + alésage 4 mm = longueur de corps de rivet de 10 mm > donne un rivet aveugle 4 × 10.

### Description technique

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Nombre de rivets (pièces)   | 250                 |
| Matériau du clou            | Aluminium galvanisé |
| Forme de la tête            | K                   |
| Matériau du rivet creux     | Alliage d'aluminium |
| Longueur de rivet creux L   | 15 mm               |
| Diamètre du trou de perçage | 4,9 mm              |
| Diamètre de rivet creux D   | 4,8 mm              |
| Plage de serrage            | 4,5 - 11 mm         |
| Série                       | PolyGrip®           |
| Type de produit             | Rivets              |