

Garant**CCGT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 30 kosov, HU7310,
Velikost: 09T308****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3804 09T308
GTIN	4067263097518
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 09T308
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	3,25 mm
Prevleka	neprevlečeni
Globina reza a_p	0,1 - 4 mm
Vsebina	260152 HU7310
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 mm/min
Rezalni material	Karbidna trdina
Glavna uporaba	N
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,55 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
število kosov	30

Podatkovni list

Toleranca	G
Zvrst	HU7310
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3804 09T308