


Garant

Inserto CNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7035-2, Dimensione: 120404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2412 120404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	250156 HB7035-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 320 mm/min
Profondità di taglio a_p min.	0,25 mm
Profondità di taglio a_p max.	4,25 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Materiale da taglio	HM

Scheda tecnica

Impiego principale	P
Numero pezzi	50
Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2412 120404