



## Vorteilspack Schruppschleifscheibe „2 in 1“



---

### Bestelldaten

Bestellnummer	GG5050 115X6
GTIN	4045197191700
Artikelklasse	GGN

---

### Beschreibung

**Ausführung:**

Offene Struktur; homogener Aufbau; gerucharmes Schleifen; Glasfaser-Armierungsgewebe für höchste Arbeitssicherheit bei kühlem Schliff; Bohrungs-Ø 22,23 mm. Der Eisen-, Schwefel- und Chloranteil liegt unter 0,1 %, deshalb zur Bearbeitung von rostfreien Stählen (INOX) geeignet. Zum Einsatz auf Elektro- und Druckluft-Winkelschleifern.

- Korn, Bindung, schleifaktive Zusatzstoffe sowie Armierung der Schruppschleifscheiben sind optimal bezüglich höchstmöglicher Abschliffleistung und Standzeit auf das jeweilige Einsatzgebiet abgestimmt.**
- Formen: Schruppschleifscheiben gekröpft (Form 27, 28, 29)**
- Schleifwinkel 20° bis 30°**
- Einsatz: Auf Elektro- und Druckluft-Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit zum Schleifen von Schweißnähten, Flächen und Kanten.**

Schruppschleifscheibe für **Stahl und INOX** mit langer Standzeit und hoher Abschliffleistung.

**Spezifikation:**

**A30Q-BF (wie 560500)** für Stahl und INOX mit langer Standzeit und hoher Abschliffleistung.

**Hinweis:**

**Abgabe nur im Gebinde-Set, keine Einzelabgabe! Bestell-Info: 1 Set = 1 Gebinde.**

---

### Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø	22,23 mm
Scheibenbreite	6 mm
maximale Drehzahl	13300 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	115 mm
Inhalt	40
Schleifmittelkurzzeichen	A
Spezifikation	A30Q-BF
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
empfohlener Anstellwinkel	20-30 Grad
optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Schruppschleifscheibe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

---

## Zubehör

Schruppschleifscheibe „2 in 1“ Scheiben-Ø×Scheibenbreite  
115X6 mm

560500 115X6