



Formato convenienza Inserto per lavorazione media DNMG 30 pezzi HB7020-2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2438 160405R
GTIN	4067263094555
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	251030 HB7020-2
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	130 - 370 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,35 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4 mm
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Scheda tecnica

Numero pezzi	30
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2438 160405R