


**Garant**

## Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück HB7035-2



### Bestelldaten

Bestellnummer	GG2424 150608
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

### Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe $a_p \text{ min}$	0,55 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	150 - 350 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Inhalt	250660 HB7035-2
Schnitttiefe $a_p \text{ max}$	3,75 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,3 - 2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Schneidstoff	HM

## Datenblatt

Eckenradius	0,8 mm
Stückzahl	50
Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2424 150608