



Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3501 09T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Inhalt	260060 HB7130-2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 mm/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T308
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Beschichtung	beschichtet
Toleranz	M
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Hauptanwendung	M
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,55 mm

Datenblatt

Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Stückzahl	30
Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3501 09T308