



Plaquette DCMT pour finition 50 pièces, HBT020, Réf.: 11T302



Données de commande

N° commande	GG3937 11T302
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	2
Application principale	P
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Sommaire	260377 HBT020
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Code ISO plaquette	DCMT 11T302
Type d'outils	HM
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 330 mm/min
Prof. coupe a_p	0,4 - 1,5 mm
Rayon d'angle	0,2 mm

Fiche technique

Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,75 mm
Revêtement	TiCN
Quantité	50
Nuance	HBT020
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	PF
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3937 11T302