



### Inserto SCGT per lavorazioni medie 30 pezzi, HU7310, Dim.: 09T304



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3821 09T304
GTIN	4067263098171
Classe articolo	GGN

#### Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_p$	0,1 - 4 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	350 - 600 mm/min
Profondità di taglio $a_{p\ max.}$	3,25 mm
Impiego principale	N
Codice ISO Inserto	SCGT 09T304
Profondità di taglio $a_{p\ min.}$	0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Contenuto	260762 HU7310
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rivestimento	non rivestito
Numero pezzi	30
Tolleranza	G

## Scheda tecnica

Tipo	HU7310
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3821 09T304