

Garant

Vorteilspack VCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG2866 160404 |
| GTIN | 4067263092278 |
| Artikelklasse | GGN |

Technische Beschreibung

| | |
|---|------------------|
| Inhalt | 261372 HB7035-2 |
| Schnitttiefe a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Hauptanwendung | P |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 120 - 350 mm/min |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten |
| Eckenradius | 0,2 mm |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 |
| Vorschub f | 0,07 - 0,25 mm/U |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | VCMT 160404 |
| Toleranz | M |
| Schnitttiefe $a_{p\max}$ | 2,5 mm |

Datenblatt

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Schneidstoff | HM |
| Schnitttiefe $a_p \text{ min}$ | 0,25 mm |
| Stückzahl | 30 |
| Sorte | HB7035-2 |
| Schnittbedingung | stark unterbrochen |
| Spanbrecher | SS |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2866 160404