

Garant**Výhodné balenie technických fréz GARANT Master Uni – stredných****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5220 F0820
GTIN	4067263137405
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**

Novo vyvinutá, inovatívna geometria zubov umožňuje **vysoký rezný výkon s extrémne hladkým chodom a zároveň veľmi dobrou ovládateľnosťou**. Vďaka optimálnej tvorbe triesok (žiadne ostré triesky) sa pri hrubovacích a dokončovacích operáciách dosahuje vysoká kvalita povrchu. Zodpovedá č. 540220.

- **Vysoký úber materiálu.**
- **Tichý chod.**
- **Nízka tepelná záťaž, dlhá životnosť, zlepšené odvádzanie triesok.**
- **Univerzálne použiteľné na ocel, INOX, hliník.**

Ø vretena 6 mm.

Frézovacie kolíky **GARANT** sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších strojoch CNC. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená z karbidu.

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhroťovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

Upozornenie:

Materiály so zlou tepelnou vodivosťou: Znížte rýchlosť, aby ste zabránili sfarbeniu frézy na modro a rozmazaniu.

Technický opis

Popis tvaru	guľatý oblúk
Celková dĺžka	60 mm
Ø hlavy	8 mm
Ø stopky	6 mm
Séria	GARANT Master Uni
Obsah	10
Dĺžka hlavy	20 mm
Druh ozubenía	nerovnomerné ozubenie
Stupeň jemnosti ozubenía	stredný
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Technická fréza

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
Uni	vhodný		

Príslušenstvo

Technická frézaGARANT Master UNI – stredný Typ F0820	540220 F0820
--	--------------