

Garant**SCMT wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7035-2, Maat: 120404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2838 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte $a_{p\max}$	4.25 mm
ISO-code wisselplaat	SCMT 120404
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Inhoud	260765 HB7035-2
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 290 mm/min
Aantal	50
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snijdiepte $a_{p\min}$	0,25 mm
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	4

Soort	HB7035-2
Snededecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2838 120404