



Inserto VBGT per lavorazioni medie 30 pezzi, HU7310, Dim.: 160404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3827 160404
GTIN	4067263098430
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Contenuto	261232 HU7310
Rivestimento	non rivestito
Impiego principale	N
Profondità di taglio a_p max.	2,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio a_p min.	0,25 mm
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Codice ISO Inserto	VBGT 160404
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Numero pezzi	30
Tolleranza	G

Scheda tecnica

Tipo	HU7310
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3827 160404