



Opakowanie ekonomiczne 3 × nożyce do cięcia blachy Ideal, z 2-komponentowym uchwytem



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG6026 260
GTIN	4069515045315
Klasa artykułu	GGN

Opis

Wykonanie:

Główka nożyc kuta matrycowo, ostrza hartowane indukcyjnie. Regulowane, przemysłowe złącze śrubowe, podwójne przełożenie dźwigni ze zintegrowaną sprężyną rozwierającą.

Z mikroząbkami. Główka nożyc ze **stali szlachetnej** (HRC 58-60), ramiona z blachy stalowej, niklowane. Uchwyt 2-komponentowy z miękkimi, przyczepnymi wkładkami. **Do cięcia:** blachy do 1,8 mm, blachy V2A do 1,2mm.

Zastosowanie:

Do cięcia w linii prostej i wycinania figur.

w dostawie::

3 × nożyce do cięcia blachy Ideal, prawotnące, nr 766042 wielk. 260

Opis techniczny

długość ostrzy	33 mm
długość całkowita	260 mm
rodzaj zastosowania	prawotnące
Rodzaj produktu	Nożyce

USP1

3 × nożyce do cięcia blachy Ideal,
z 2-komponentowym uchwytem

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG6026 260
