



### Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück



#### Bestelldaten

Bestellnummer	GG2669 070204
GTIN	4067263096542
Artikelklasse	GGN

#### Technische Beschreibung

Inhalt	260500 HBT130
Schnitttiefe $a_p$ min	0,25 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070204
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	M
Stückzahl	50
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 200 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Vorschub $f$	0,05 - 0,35 mm/U
Schnitttiefe $a_p$ max	1,75 mm
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten

## Datenblatt

Beschichtung	TiCN
Sorte	HBT130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

### **Passende Produkte**

No Shop URL available for: GG2669 070204