



Inserto SCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7035-2, Dim.: 09T304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2838 09T304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 290 mm/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Numero pezzi	50
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Contenuto	260762 HB7035-2
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3,25 mm

Scheda tecnica

Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Codice ISO Inserto	SCMT 09T304
Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2838 09T304