

**Sokkoniitti PolyGrip® alumiini / teräs, suurpakkaus, Niitin Ø / varren pituus (D / L): 3,2/8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	771010 3,2/8
GTIN	4007081700016
Tuoteluokka	74D

Kuvaus**Malli:**

Sokkoniitit varmistavat erilaisten ja herkkien materiaalien kestävä ja luotettavan liitoksen myös kohteissa, joihin pääsee käsiksi vain yhdeltä puolelta.

Pään muoto: Kupukanta = FK; suuri kanta = K.

Monialuesokkoniitti PolyGrip® on monitaituri, kun on kyse vaikeiden ja tiukkojen vaatimusten täyttämisestä teollisuusympäristössä. Olipa kyseessä alumiini, teräs tai ruostumaton teräs, sisätiloissa tai ulkona, kovien tai pehmeiden materiaalien liittäminen, kriittiset porareikien halkaisijat ja toleranssit, PolyGrip® on lähes aina ratkaisu, joka pelastaa tilanteen.

Tunnus:**Suuri kiinnitysalue:**

Yksi PolyGrip®-mitta voi korvata jopa viisi eri DIN-standardin mukaista vakiosokkoniittimittaa.

Tästä saadaan seuraavat edut:

Tyypin rajoitus.

Varaston tyyppivalikoiman pienentäminen.

Vähentää sekaannusten riskiä, mikä vähentää käsittelyvirheitä.

Etu:

- **Taloudellinen – korvaa jopa 5 eri niittimittaa.**
- **Erinomainen pintapuristus – kompensoi porausreiän epätarkkuudet.**

- Turvallinen niitin jäännöskaran lukitus – ei heilumista käytön aikana.
- Roiskevedenpitävä tietyissä olosuhteissa.
- Muodostuva leveä kanta takaa liitoksen luotettavuuden.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen.

Raaka-aine:

Ontto niitti – alumiiniseos; niitin kara – sinkitty teräs.

Suositus:

GESIPA®-sokkoniitti – nyrkkisääntö:

materiaalin paksuus + niitin varren halkaisija = niitin varren pituus

Esimerkki:

Materiaali: Pelti 3 mm + pelti 3mm + aukko 4 mm = niitin varren pituus 10 mm > saadaan sokkoniitti 4 × 10.

Tekninen kuvaus

Niittien lukumäärä (kpl)	1000
Sarja	PolyGrip®
Niitin karan materiaali	Alumiini, sinkitty
Kiristysalue	0,5 - 5 mm
Onton niitin pituus L	8 mm
Porausreiän halkaisija	3,3 mm
Onton niitin halkaisija D	3,2 mm
Onton niitin materiaali	Alumiiniseos
Pään muoto	FK
Tuotetyyppi	Niitti