

Garant

Płytki skrawające WNMG do obróbki zgrubnej 50 szt., HB7140-2, Rozmiar: 080408



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2997 080408
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
liczba wymian/ostrzy	6
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080408
Zawartość	252208 HB7140-2
powłoka	AlTiSiN
posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	1,5 - 6 mm
Materiał ostrza	HM
liczba sztuk	50
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna

Karta danych

promień naroża	0,8 mm
Zastosowanie główne	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 170 mm/min
Głębokość skrawania a_p maks.	2,75 mm
Gatunek	HB7140-2
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VG
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2997 080408