

Garant

Formato convenienza Inserto per finitura WNMG 30 pezzi HB7035-2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2480 060404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p min.	0,25 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 350 mm/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p max.	2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Contenuto	251952 HB7035-2
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Codice ISO Inserto	WNMG 060404

Scheda tecnica

Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	30
Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2480 060404