

Garant

Inserto DNMG per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 150604



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2926 150604
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Profondità di taglio a_p min.	0,25 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 mm/min
Tolleranza	M
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p max.	3,75 mm
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,

Scheda tecnica

Codice ISO Inserto	DNMG 150604
Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	30
Contenuto	250760 HB7140-2
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2926 150604