

Garant

**Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatten mittlere Bearbeitung 50 Stück,
HB7035-2**



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2489 080412
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p\ max}$	2 mm
Inhalt	252072 HB7035-2
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080412
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,55 mm
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 320 mm/min
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,3 - 4 mm

Datenblatt

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	P
Stückzahl	50
Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2489 080412