

Garant**TCMT wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7020-2, Maat: 110202****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2849 110202
GTIN	4067263095729
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	260980 HB7020-2
Hoekradius	0,2 mm
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 350 mm/min
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,15 mm
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	3
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_{p \max}$	2,75 mm
ISO-code wisselplaat	TCMT 110202

Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Aantal	50
Soort	HB7020-2
Snedecomditie	licht onderbroken
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2849 110202