


WNMG wisselplaat middelfijne bewerking 50 stuks, HBT130, Maat: 080408

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG3985 080408
GTIN	4067263095064
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Coating	TiCN
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte $a_{p \max}$	2.75 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Inhoud	252095 HBT130
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,55 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 200 mm/min
Aantal wisselingen/snijkanten	6

Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,12 - 0,45 mm/omw,
Aantal	50
Soort	HBT130
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	MM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3985 080408