

**Garant**

### Plaquette CNMG pour semi-finition 50 pièces, HB7035-2, Réf.: 120404



#### Données de commande

N° commande	GG2412 120404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

#### Description technique

Sommaire	250156 HB7035-2
Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 320 mm/min
Profondeur de coupe $a_p \text{ min}$	0,25 mm
Profondeur de coupe $a_p \text{ max}$	4,25 mm
Prof. coupe $a_p$	0,3 - 4 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Nombre de changements/dents	4
Code ISO plaquette	CNMG 120404
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Type d'outils	HM

## Fiche technique

Application principale	P
Quantité	50
Nuance	HB7035-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

### #Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2412 120404