

**Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte Schrappen 30 Stück HBT020****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3910 150608
GTIN	4067263093039
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,2 - 0,6 mm/U
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v _c Hauptanwendung	80 - 260 mm/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrappen
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a _p	1,8 - 6 mm
Schnitttiefe a _{p max}	3,75 mm
Inhalt	250786 HBT020
Eckenradius	0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Beschichtung	TiCN
Schnitttiefe a _{p min}	0,55 mm
Stückzahl	30
Sorte	HBT020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PR
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3910 150608
