

**Garant**

### Formato convenienza Inserto per finitura WNMG 30 pezzi HB7035-2



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2480 080404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

#### Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	6
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_p$ min.	0,25 mm
Codice ISO Inserto	WNMG 080404
Profondità di taglio $a_p$ max.	2,75 mm
Avanzamento $f$	0,1 - 0,4 mm/gir,
Impiego principale	P
Contenuto	251962 HB7035-2
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	150 - 350 mm/min
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

## Scheda tecnica

Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 2 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2480 080404