

**Płytki skrawające VCMT do obróbki wykańczającej 50 szt., HBT020, Gatunek: 110304****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG3953 110304
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,4 - 1,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Zawartość	261386 HBT020
powłoka	TiCN
promień naroża	0,4 mm
liczba sztuk	50
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCMT 110304
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,

Karta danych

Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
liczba wymian/ostrzy	2
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 330 mm/min
Gatunek	HBT020
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	PF
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3953 110304