

Garant

Plaquita de corte VNMG mecanizado medio 30 unidades, HB7140-2, Tamaño: 160404



Datos de pedido

Número de pedido	GG2972 160404
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Recubrimiento	con revestimiento
Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	2.5 mm
Número de cambios/cortes	4
Contenido	251802 HB7140-2
Aplicación principal	M
Material de corte	MD
Cantidad	30
Código ISO plaqrita de corte	VNMG 160404
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm

Hoja de datos

Avance f	0,05 - 0,4 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 230 mm/min
Profundidad de corte p_{\min}	0,25 mm
Clase	HB7140-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2972 160404