

Garant**Softcut® hoekfrees met draad, voor wisselplaten AP..****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215615 10/2
GTIN	4045197601841
Artikelklasse	21O

Omschrijving**Uitvoering:**

Precisie-hoekfrees met ongelijke steek voor extreem geluidsarm frezen, zeer hoge precisie en snijvermogen. **Nieuwe generatie** hoogrendement-wisselplaat-hoekfreesen **met geometrie met snijkrachtvermindering voor MTC-toepassing in instabiele omstandigheden of voor spindels met gering aandrijfvermogen.**

Toepassing:

Voor het hoekfrezen met grote dieptes, ook in massief. Universeel voor alle stalen materialen, roest- en zuurbestendige staalsoorten.

Reservedeel:

Wisselplaatschroevenset nr. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 0,45** met steel nr. **674252 gr. 6IP** gebruiken.

Bij toepassing van wisselplaten met radius 2 mm moet de plaatpassing worden gewijzigd.

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	20 mm
Snijkant-Ø D_c	10 mm
Wisselplaatschroevenset	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Opnamedraad M	M6
Ø D_1 h6	6,5 mm

geschikte wisselplaat	AP.. 0602..
Ø D ₂	9,4 mm
Aantal snijkanten Z	2
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	18 mm
Helicoïdaal frezen a _p	0,7 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	18 mm
Rampinghoek α _{max}	1,67 graden
Ramplinglengte L voor α _{max}	6,85 mm
Serie	Softcut®
Ø D ₃	8 mm
Schachtvorm	met schroefdraad
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/215615-10/2>