

**Garant**

## Vorteilspack VCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG2864 110304 |
| GTIN          | 4067263092278 |
| Artikelklasse | GGN           |

### Technische Beschreibung

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Toleranz                                    | M                |
| Hauptanwendung                              | P                |
| ISO-Code Wendeschneidplatte                 | VCMT 110304      |
| Schnitttiefe $a_{p \min}$                   | 0,25 mm          |
| Vorschub f                                  | 0,07 - 0,25 mm/U |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung                  | Schlichten       |
| Schneidstoff                                | HM               |
| Anzahl Wechsel/Schneiden                    | 2                |
| Inhalt                                      | 261366 HB7010-2  |
| Eckenradius                                 | 0,4 mm           |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 150 - 500 mm/min |

## Datenblatt

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Schnitttiefe $a_{p \max}$ | 1,75 mm                       |
| Schnitttiefe $a_p$        | 0,2 - 1,5 mm                  |
| Stückzahl                 | 30                            |
| Sorte                     | HB7010-2                      |
| Schnittbedingung          | kontinuierlich                |
| Spanbrecher               | SS                            |
| Produktart                | Wendeschneidplatte zum Drehen |

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2864 110304