

Garant

Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3501 060202
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p max	2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 mm/min
Eckenradius	0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Inhalt	260050 HB7130-2
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060202
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

Datenblatt

Toleranz	M
Schnitttiefe a_p min	0,15 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3501 060202