



Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatten Schruppen 50 Stück, HB7020-2



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2436 150608
GTIN	4067263093008
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 360 mm/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Inhalt	250862 HB7020-2
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3,75 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608

Datenblatt

Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Stückzahl	50
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2436 150608