


Garant

Plaquita de corte VNMG acabado 50 unidades, HB7140-2, Tamaño: 160404



Datos de pedido

Número de pedido	GG2969 160404
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte _p _{máx.}	2.5 mm
Material de corte	MD
Aplicación principal	M
Código ISO plaqüita de corte	VNMG 160404
Número de cambios/cortes	4
Contenido	251732 HB7140-2
Avance f	0,05 - 0,4 mm/rev,
Recubrimiento	con revestimiento
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte a _p	0,3 - 2 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado

Hoja de datos

Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 230 mm/min
Profundidad de corte p_{\min}	0,25 mm
Cantidad	50
Clase	HB7140-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	VS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2969 160404