

Garant

Fresa per sgrossatura in HMI GARANT Master Alu SlotMachine HPC, DLC, Ø e8 DC: 20mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	205265 20
GTIN	4062406122607
Classe articolo	11X

Descrizione

Esecuzione:

Per sgrossatura. Affilatura speciale per la lavorazione di metalli non ferrosi.

Vantaggi:

Forma delle scanalature ottimizzata, spoglia eccentrica rettificata, grande vano per i trucioli.

Fino a $2 \times D$ dal pieno a valori massimi di avanzamento ed elevata silenziosità.

Possibilità di ramping fino a 45°.

Possibilità di avanzamenti molto elevati con tuffo verticale grazie alla **speciale geometria a immersione**.

Nota:

Ordinare le forme **HB** con **n. art. 205266**.

Descrizione tecnica

Ø Codolo D_s	20 mm
Sporgenza totale L_1 incl. posizione libera	74 mm
Ø Posizione libera D_1	19 mm
Avanzamento f_z per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto	0,25 mm
Lunghezza complessiva L	126 mm
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Tolleranza Ø nominale	e8

Scheda tecnica

Ø Tagliente D _c	20 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliqua e verticale
Lunghezza taglienti L _c	60 mm
Angolo dell'elica	35 grado
Qualità equilibratura con codolo	G 2,5 con HA
Numero denti Z	4
Avanzamento f _z per contornatura in Al a truciolo corto	0,28 mm
Arrotondamento degli angoli r _v	0,5 mm
Serie	Master Alu
Rivestimento	DLC
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Profilo fresa	WR
Caratteristica angolo dell'elica	differente
Passo dei taglienti	differente
Larghezza di fresatura a _e per operazioni di fresatura	0,5×D per contornatura
Larghezza di fresatura a _e per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Colore collarino	giallo
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio	adatto	450 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	400 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	380 m/min	N

Scheda tecnica

PA 66	limitatamente adatto	120 m/min	N
PEEK	limitatamente adatto	100 m/min	N
Cu	adatto	160 m/min	N
CuZn	adatto	200 m/min	N
a umido max.	idoneo		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	limitatamente adatto		
Aria	idoneo		

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/205265-20>