

Garant**VCGT otočná rezná platnička, stredné obrábanie 50 kus, HU7310, Veľkosť: 160402**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG3837 160402
GTIN	4067263098621
Trieda položky	GGN

Technický opis

Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	N
Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,15 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCGT 160402
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Obsah	261457 HU7310
Počet výmien/rezných hrán	2
Povrchová úprava	bez povlaku
Hĺbka rezu $a_{p\ max}$	2,5 mm
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	350 - 600 mm/min
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,

Technický list

Počet kusov	50
Uhlový Polomer	0,2 mm
Tolerancia	G
Typ	HU7310
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	AM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3837 160402