

Garant

Opakowanie ekonomiczne, płytki skrawające SNMG, obróbka średnio dokładna, 30 sztuk, HB7010-2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2446 120408
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Zawartość	251224 HB7010-2
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,8 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
liczba wymian/ostrzy	8
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	140 - 440 mm/min
głębokość skrawania a_p	0,3 - 4 mm

Karta danych

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120408
Materiał ostrza	HM
liczba sztuk	30
Gatunek	HB7010-2
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2446 120408