

Garant

Plaquette VCMT pour semi-finition 30 pièces, HB7035-2, Réf.: 110304



Données de commande

N° commande	GG2872 110304
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Code ISO plaquette	VCMT 110304
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	1,75 mm
Sommaire	261454 HB7035-2
Tolérance	M
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Nombre de changements/dents	2
Application principale	P
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 290 mm/min
Avance f	0,08 - 0,3 mm/tr

Fiche technique

Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	HM
Quantité	30
Nuance	HB7035-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2872 110304