

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060204, für Schlichtbearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	260052 HB7415
GTIN	4045197672209
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 70 m/min
Spanbrecher	TIS
Vorschub f	0,1 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	S
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2 mm
Sorte	HB7415
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060204

Datenblatt

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Beschichtungstechnologie	PVD
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen