

**Garant**

## **Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück**



### **Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2983 080408
GTIN	4067263094951
Artikelklasse	GGN

### **Technische Beschreibung**

Toleranz	M
Vorschub f	0,1 - 0,5 mm/U
Hauptanwendung	M
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schnittgeschwindigkeit v <sub>c</sub> Hauptanwendung	70 - 240 mm/min
Schnitttiefe a <sub>p</sub> max	2.75 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Inhalt	252070 HB7130-2
Schnitttiefe a <sub>p</sub> min	0,55 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408

## Datenblatt

Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 4 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

### **Passende Produkte**

No Shop URL available for: GG2983 080408