

Garant

Plaquita de corte CNMG mecanizado medio 50 unidades, HB7010-2, Tamaño: 09T308



Datos de pedido

Número de pedido	GG2410 09T308
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	140 - 440 mm/min
Código ISO plaquita de corte	CNMG 09T308
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Número de cambios/cortes	4
Aplicación principal	P
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,55 mm
Contenido	250152 HB7010-2
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	3,25 mm
Material de corte	HM

Hoja de datos

Profundidad de corte a_p	0,3 - 4 mm
Radio angular	0,8 mm
Cantidad	50
Clase	HB7010-2
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2410 09T308