

Garant

Inserto SNMG per finitura 50 pezzi, HB7010-2, Dimensione: 120408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2443 120408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p min.	0,55 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Codice ISO Inserto	SNMG 120408
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	170 - 500 mm/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Contenuto	251144 HB7010-2
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM

Scheda tecnica

Profondità di taglio $a_{p\ max.}$	4,25 mm
Numero pezzi	50
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2443 120408