

Garant

Płytki skrawające DCGT do obróbki wykańczającej 30 sztuk, HU7315-1, wielk.: 11T302



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG3808 11T302
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
liczba wymian/ostrzy	2
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
Zawartość	260356 HU7315-1
promień naroża	0,2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 600 mm/min
Materiał ostrza	HM
głębokość skrawania a_p	0,05 - 0,6 mm
powłoka	bez powłoki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCGT 11T302
posuw f	0,03 - 0,1 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Zastosowanie główne	N
liczba sztuk	30

Karta danych

tolerancja	G
Gatunek	HU7315-1
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	AF
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3808 11T302