




Pack promotionnel Foret hélicoïdal HSS N



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | GG1365 11,5 |
| GTIN | 4045197910998 |
| Classe d'article | GGN |

Description

Exécution:

Avec amincissement type C à partir de 2,4 mm.

Epaisseur d'âme normale sans conicité.

Affûtage au sommet précis.

Rectifiés:

Grande précision de concentricité et affûtage auto-centrant.

Forets destinés à la fabrication en série.

Comme 114360.**Recommandation(s):****Profondeur de perçage maximale:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Description technique

| | |
|---|------------|
| Ø nom. D_c | 11,5 mm |
| Norme | DIN 338 |
| Nombre de dents Z | 2 |
| Tolérance Ø nominal | h8 |
| Longueur des goujures L_c | 94 mm |
| Avance f dans l'acier < 500 N/mm ² | 0,16 mm/tr |

Fiche technique

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Longueur totale L | 142 mm |
| \varnothing queue D_s | 11,5 mm |
| Angle de pointe | 118 degré |
| Queue | Queue cylindrique |
| Sommaire | 20 |
| Revêtement | TiN |
| Type d'outils | HSS |
| Type | N |
| Angle d'hélice | 35-40 degré |
| Arrosage interne | non |
| Bague de couleur | Sans |
| Type de produit | Forets hélicoïdaux |

Données utilisateur

| | Adéquation | V_c | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------|----------|
| Alu (à copeaux courts) | moyennement adaptée | 56 m/min | N |
| Alu > 10% Si | moyennement adaptée | 50 m/min | N |
| Acier < 500 N/mm ² | adaptée | 50 m/min | P |
| Acier < 750 N/mm ² | adaptée | 37 m/min | P |
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | 31 m/min | P |
| Acier < 1100 N/mm ² | moyennement adaptée | 12 m/min | P |
| Acier < 1400 N/mm ² | moyennement adaptée | 10 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | moyennement adaptée | 15 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | moyennement adaptée | 10 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | moyennement adaptée | 6 m/min | S |
| Fonte GG(G) | adaptée | 31 m/min | K |
| CuZn | moyennement adaptée | 80 m/min | N |
| Huile | adaptée | | |
| av. arrosage max. | adaptée | | |

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/GG1365-11,5>
