

Garant

Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG2814 070202 |
| GTIN | 4067263092278 |
| Artikelklasse | GGN |

Technische Beschreibung

| | |
|---|------------------|
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten |
| Inhalt | 260351 HB7020-2 |
| Schnitttiefe a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMT 070202 |
| Schnitttiefe $a_{p\ max}$ | 1,75 mm |
| Eckenradius | 0,2 mm |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 |
| Hauptanwendung | P |
| Schneidstoff | HM |
| Schnitttiefe $a_{p\ min}$ | 0,15 mm |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 140 - 400 mm/min |

Datenblatt

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Vorschub f | 0,07 - 0,25 mm/U |
| Stückzahl | 30 |
| Sorte | HB7020-2 |
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen |
| Spanbrecher | SS |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2814 070202