

**Garant****Fréza pro vysoké posuvy FeedKing s otvorem, pro vyměnitelné břitové destičky XD..****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212910 32/5
GTIN	4045197549761
Třída artiklu	210

**Popis****Provedení:**

**Dynamicky** působící geometrie břitů pro nejvyšší hodnoty posuvu. Extrémně klidný chod díky **samostabilizačnímu uložení vyměnitelných destiček**. **Optimalizovaná geometrie** pro snížení řezné síly, díky tomu **nižší zatížení hlavního vřetena**.

**Výhoda:**

Zvláště úsporná díky **maximálně stabilním 4břítým** vyměnitelným destičkám.

**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 9IP**.

**Technický popis**

Celková délka $L_{celk.}$	40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XD.. 070308
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219810 (9IP; 2,2 Nm)
$\varnothing D_3$	19 mm
$\varnothing$ břítu $D_c$	32 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	0,85 mm

Upínací otvor $\varnothing$	16 mm
Počet břitů Z	5
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	51 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Vrtací kruhové frézování $a_p$	0,85 mm
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\max}$	18 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	0,95 stupeň
Série	FeedKing
Úhel nastavení $\kappa$	10 stupeň
Posuv Fz Helix	0,7
Tvar stopky	s otvorem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Stupňové frézování
Dělení břitů	nestejně
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

### Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/212910-32/5>